Hoja de datos del producto
Características

QOU1100
Mini circuit breaker, QOU, 100A, 1 pole, 120/240 VAC, 10kA

Principal

Tipo de Producto o Componente	Disyuntor en miniatura
Gama de producto	Serie QSE
Tipo de interruptor de circuito	Standard ((*))
Aplicación	HACR rated ((*))

Complementario

[In] Corriente Nominal	100 A
Conexión eléctrica	Con ranuras box lugs ((*)), de lado Con ranuras box lugs ((*)), bloqueado en polo neutro
Tensión asignada de empleo	120/240 V CA 120 V CA 60 V CC
Tipo de montaje	Unit mount ((*))
Calibre AWG	AWG 12...AWG 2/0 aluminio / cobre
Altura	113,03 mm
Ancho	19,05 mm
Profundidad	74,93 mm
Par de apriete	5,08 N.m (AWG 12...AWG 2/0)

Entorno

Certificaciones de Producto	CSA[RETURN]Registrado por UL[RETURN]IEC

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,032 cm
Paquete 1 Ancho	8,128 cm
Paquete 1 Longitud	11,43 cm
Paquete 1 Peso	217,724 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos