Hoja de datos del producto
Características

SR2B201JD
ZELIO LOGIC 20E/S REL 12VCC PANT +RELOJ



Principal

Gama de producto	Zelio Logic
Tipo de Producto o Componente	Relé inteligente compacto

Complementario

Visualización local	Donde
Número de líneas esquema control	0…240 con Ladder programación 0…500 con FBD programación
Tiempo de ciclo	6…90 ms
Tiempo de backup	10 años a 25 °C
Deriv. reloj	12 min/año a 0…55 °C 6 s/mes a 25 °C
Comprobaciones	Memoria de programa en cada arranque
Tensión de alimentación	12 V CC
Límites tensión alimentación	10,4…14,4 V
Corriente de alimentación	200 mA (sin extensión)
Potencia disipada en W	2,5 W sin extensión
Protección contra inversión de polaridad	Con
Número de entrada digital	12 conforme a IEC 61131-2 tipo 1
Tipo de entrada digital	Resistivo
Tensión de entrada digital	13 V CC
Corriente de entrada discreta	4 mA
Frecuencia de contaje	1 kHz para entrada digital
Estado de tensión 1 garantizado	>= 7 V para de IB a IG usado como circuito entrada discreta >= 5.6 V para de I1 a IA y de IH a IRcircuito entrada discreta
Estado de tensión 0 garantizado	<= 3 V para de IB a IG usado como circuito entrada discreta <= 2.4 V para de I1 a IA y de IH a IRcircuito entrada discreta
Estado actual 1 garantizado	>= 2 mA (de I1 a IA y de IH a IRcircuito entrada discreta) >= 0,5 mA (de IB a IG usado como circuito entrada discreta)
Estado actual 0 garantizado	<= 0,9 mA (de I1 a IA y de IH a IRcircuito entrada discreta) <= 0,9 mA (de IB a IG usado como circuito entrada discreta)
Compatibilidad de entrada	Sensores de proximidad PNP 3 cables para entrada digital
Número de entrada analógica	6
Tipo de entrada analógica	Modo común
Rango de entrada analógica	0...10 V 0..0,12 V
Tensión máxima admisible	14,4 V para circuito entrada anlógica
Resolución de entrada analógica	8 bits con tensión máxima
Valor LSB	39 mV para circuito entrada anlógica
Tiempo conversión	Tiempo ciclo relé inteligente para circuito entrada anlógica

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Error de conversión	+/- 5 % a 25 °C para circuito entrada anlógica +/- 6,2% a 55 °C para circuito entrada anlógica
Precisión de repetición	+/- 2% a 55 °C para circuito entrada anlógica
Distancia de funcionamiento	10 m entre estaciones, con cable protegido (sensor no aislado) para circuito entrada anlógica
Impedancia de entrada	14 kOhm para de IB a IG usado como circuito entrada analógica 14 kOhm para de IB a IG usado como circuito entrada discreta 2.7 kOhm para de I1 a IA y de IH a IRcircuito entrada discreta
Número de salidas	8 relé
Límites de tensión de salida	24...250 V AC (salida de relé) 5...30 V CC (salida de relé)
Tipo de contactos y composición	No para salida de relé
Corriente térmica de salida	8 A para todas las 8 salidas para salida de relé
Endurancia eléctrica	AC-12: 500000 Ciclos a 230 V, 1,5 A para salida de relé conforme a IEC 60947-5-1 AC-15: 500000 Ciclos a 230 V, 0,9 A para salida de relé conforme a IEC 60947-5-1 DC-12: 500000 Ciclos a 24 V, 1,5 A para salida de relé conforme a IEC 60947-5-1 DC-13: 500000 Ciclos a 24 V, 0,6 A para salida de relé conforme a IEC 60947-5-1
Capacidad de conmutación en mA	>= 10 mA a 12 V (salida de relé)
Régimen en Hz	0,1 Hz (en le) para salida de relé 10 Hz (sin carga) para salida de relé
Endurancia mecánica	10000000 Ciclos para salida de relé
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV conforme a EN/IEC 60947-1 y EN/IEC 60664-1
Reloj	Donde
Tiempo respuesta	10 ms (de estado 0 a estado 1) para salida de relé 5 ms (de estado 1 a estado 0) para salida de relé
Conexiones - terminales	Termin. tornillo, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 25 ... AWG 14) semi-sólido Termin. tornillo, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 25 ... AWG 14) sólido Termin. tornillo, 1 x 0,25...1 x 2.5 mm² (AWG 24 ... AWG 14) flexible con extr. cable Termin. tornillo, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² (AWG 24 ... AWG 16) sólido Termin. tornillo, de 2 x 0,25 a 2 x 0,75 mm² (AWG 24 ... AWG 18) flexible con extr. cable
Par de apriete	0,5 N.m
Categoría de sobretensión	III conforme a IEC 60664-1
Peso del producto	0,38 kg

Entorno

Inmunidad a microcortes	10 ms repetido 20 veces
Certificaciones de Producto	C-Tick[RETURN]GL[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]GOST
Estándares	IEC 60068-2-6 Fc IEC 61000-4-11 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-2 nivel 3 IEC 61000-4-6 nivel 3 IEC 61000-4-4 nivel 3 IEC 61000-4-12 IEC 60068-2-27 Ea IEC 61000-4-3
Grado de protección IP	IP20 conforme a IEC 60529 (bornero) IP40 conforme a IEC 60529 (panel frontal)
Características ambientales	Directiva EMC conforme a IEC 61000-6-2 Directiva EMC conforme a IEC 61000-6-3 Directiva EMC conforme a IEC 61000-6-4 Directiva EMC conforme a IEC 61131-2 zone B Directiva bajo voltaje conforme a IEC 61131-2
Perturbación radiada/conducida	Clase B conforme a EN 55022-11 grupo 1
Grado de contaminación	2 conforme a IEC 61131-2
Temperatura ambiente	-20…40 °C en cofret no ventilado conforme a IEC 60068-2-1 e IEC 60068-2-2 -20…55 °C conforme a IEC 60068-2-1 e IEC 60068-2-2
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40…70 °C
Altitud máxima de funcionamiento	2000 m

Transporte de altitud máxima	3048 m
Humedad relativa	95 % sin condensación o goteo de agua

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,86 cm
Paquete 1 Ancho	10,16 cm
Paquete 1 Longitud	13,46 cm
Paquete 1 Peso	0,36 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	7,811 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses