Hoja de datos del producto
Características

ZCKY43
PALANCA AJUST Y ROLDANA METAL

Principal

Gama de producto	Telemecanique Interruptores de fin de carrera XC Standard
Nombre de serie	Formato estandar
Tipo de Producto o Componente	Palanca del interruptor limitador
Nombre Corto del Dispositivo	ZCKY
Compatibilidad del producto	XCKS XCKJ XCKL XCKM
Cabezal asociado	ZCKD05 ZCKE05
Movimiento cabezal funcionam.	Giratorio
Tipo de operario	Palanca rodillo retorno de resorte Metal (longitud variable)
Tipo de aproximación	Enfoque lateral

Complementario

Accionamiento de interruptor	Con leva de 30°
Apertura positiva	Sin

Entorno

Temperatura ambiente	-25…70 °C para entorno estándar -40…70 °C para baja temperatura 10…120 °C para alta temperatura
Temperatura ambiente	-40…70 °C entorno estándar -40…70 °C baja temperatura 10…120 °C alta temperatura
Características ambientales	Alta temperatura Entorno estándar Baja temperatura

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,200 cm
Paquete 1 Ancho	2,400 cm
Paquete 1 Longitud	12,300 cm
Paquete 1 Peso	32,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	100
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	15,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	3,465 kg

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses