Hoja de datos del producto
Características

S3B15580
Dimmer Miluz Sencillo Giratorio 127V 300W

Principal

Gama	Miluz
Nombre estético	Bossa
Tipo de Producto o Componente	Atenuador
Modo de fijación	Por torni.

Complementario

Presentación del dispositivo	Mecanismo completo
Tipo de paquete	Al vacío
Aplicación de atenuador	Claro
[Ue] tensión asignada de empleo	127 V AC
Rango de potencia	300 W
Material	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno): conducto de cableado
Número de módulos	1 módulo
Conexiones - terminales	Conexión de tornillo de estribo
Sección de cable	4 mm²
Calibre AWG	AWG 12
Altura	111 mm
Ancho	73 mm
Profundidad	49,1 mm
Fondo empotrado	27,1 mm
Profundidad saliente	22 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	11,5 cm
Paquete 1 Ancho	5,2 cm
Paquete 1 Longitud	7,7 cm
Paquete 1 Peso	0,094 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses