Produktdatenblatt
Eigenschaften

10400
Phasenschiene Stift, 3P, 11 TE, 63A, ablängbar



Hauptmerkmale

Baureihe	Domae
Produkt- oder Komponententyp	Kammschiene
Montagemodus	Horizontal
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Beschreibung der Leitungen	3L
Länge in 18-mm-Modulen	11

Zusatzmerkmale

Anzahl der Wege	3-polig 3 L
Polkonfiguration für 1-Weg	1 x 3P
Anschlussraster	18 mm
Anschlusstyp	Zinke
Abstand zwischen den Polen	54 mm
Isolation	Isoliert
Gerätedarstellung	Ablängbar
Nennbetriebsstrom Ie	63 A bei 40 °C
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC Ph/N 400 V AC Ph/Ph
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	500 V AC entspricht IEC 61439-1
Montageort	Oben auf Tunnelklemmen
9-mm-Raster	22
Breite	200 mm
Farbe	Hellgrau (RAL 7035)
Kompatible Produktfamilie	Easy9 Easy9 MCB Easy9 Easy9 RCBO Easy9 Easy9 RCCB Easy9 Easy9-Schalter Domae

Montage

Normen	IEC 60664 EN/IEC 60439-1
Feuerbeständigkeit	850 °C (30 s) entspricht IEC 60695-2-1
Verschmutzungsgrad	3

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,7 cm
VPE 1 Breite	2,6 cm
VPE 1 Länge	19,7 cm
VPE 1 Gewicht	73,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

VPE 2 Höhe	5,7 cm
VPE 2 Breite	8,8 cm
VPE 2 Länge	24,8 cm
VPE 2 Gewicht	434,0 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	80
VPE 3 Höhe	30,0 cm
VPE 3 Breite	30,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	7,396 kg

Nachhaltigkeit

REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months