Produktdatenblatt
Eigenschaften

123120
Leuchtmarkierungsbaugruppe 250VAC hell

Hauptmerkmale

Baureihe	ELSO
Kompatibilität des Bereichs	ELSO-Einsätze
Produkt- oder Komponententyp	Lampe
Lichtquelle	Glimmlampe
Gehäusefarbe	Orange

Zusatzmerkmale

[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V
Leistungsaufnahme	1,5 mA

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	0,5 cm
VPE 1 Breite	1,0 cm
VPE 1 Länge	2,0 cm
VPE 1 Gewicht	3,6 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	6,5 cm
VPE 2 Breite	7,5 cm
VPE 2 Länge	7,5 cm
VPE 2 Gewicht	36 g

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.