Produktdatenblatt
Eigenschaften

13442
Kaedra Mini-Kleinverteiler, 6 TE, IP65

Hauptmerkmale

Baureihe	Mureva
Produktname	Mureva Enclosure
Produkt- oder Komponententyp	Wetterfestes Gehäuse
Gehäusetyp	Mini-Gehäuse für modulares Gerät
Beschreibung der Montageplatte	Ohne Montageplatte

Zusatzmerkmale

Gehäusemontage	Oberfläche
9-mm-Raster	12
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe	6
Gesamtzahl der 18-mm-Module	6
Anzahl der horizontalen Reihen	1
Elektrische Isolationsklasse	Doppelisolierung Klasse II
Gelieferte Ausrüstung	1 Markierungs-Bausatz 2 Klemmenleiste, 4 Löcher
Art der Frontabdeckung	Transparent
Verlustleistung in W	11 W
[In] Bemessungsstrom	63 A
Schienentyp	DIN
Anzahl der Ausschnitte PG ISO	3
Anzahl der Klemmenblöcke	2 Erde/Neutral (Schraubverbindung) mit 4 Abgänge
Verteilerblock-Ausgänge	4 x 10 mm² 4 x 16 mm²
Beschreibung der Verriegelungsoptionen	Optionale Verriegelung
Gehäusematerial	Selbstverlöschendes Polymer
Breite	159 mm
Höhe	200 mm
Tiefe	112 mm
Innentiefe	56 mm
Farbe	Tür: grün transparent Gehäuse: hellgrau (RAL 7035)

Montage

Normen	EN 50262 IEC 61439-3 IEC 60695-2-1 IEC 60670
Feuerbeständigkeit	650 °C entspricht IEC 60695-2-1
Schutzart (IP)	IP65 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK09 entspricht EN 50102
Umwelteigenschaften (UV)	UV-beständig: Klasse 3 entspricht ISO 4582:2010 UV-Beständigkeitstest entspricht ISO 4892-2:2013

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Überspannungskategorie	II
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25…60 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	11,000 cm
VPE 1 Breite	16,000 cm
VPE 1 Länge	20,000 cm
VPE 1 Gewicht	599,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	7
VPE 2 Höhe	22,000 cm
VPE 2 Breite	34,000 cm
VPE 2 Länge	40,500 cm
VPE 2 Gewicht	4,569 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	168
VPE 3 Höhe	80,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	120,360 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt
Minimum percentage of recycled plastic content	25

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months