# Produktdatenblatt
## Eigenschaften

# 229375
## SCHUKO-Dreifach-Steckdose, blau, Schlagfest

### Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Baureihe | Merten |
| Produktname | Impact-Resistant |
| Gerätedarstellung | Vollständiges Produkt |
| Standardabweichung des Ausgangs | Deutsch |
| Produkt- oder Komponententyp | Steckdose |
| Zusätzliche Informationen zur Steckdose | Mit Klappdeckel |

### Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| Konfiguration der Ausgangspole | 2-polig + E |
| Befestigung Geräteverdrahtung | Wandgehäuse |
| Befestigungsmodus | Durch Schrauben |
| Material | Polykarbonat |
| Farbton | Blau |
| Anschlüsse - Klemmen | Schraubklemme |
| Bemessungsstrom | 16 A |
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung | 250 V |
| Anzahl der Steckdosen | 3 |

### Montage

| | |
|---|---|
| Schutzart (IP) | IP44 |

### Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 7,000 cm |
| VPE 1 Breite | 8,700 cm |
| VPE 1 Länge | 21,300 cm |
| VPE 1 Gewicht | 518,000 g |
| VPE 2 Art | BB1 |
| VPE 2 Menge | 2 |
| VPE 2 Höhe | 9,800 cm |
| VPE 2 Breite | 14,300 cm |
| VPE 2 Länge | 30,300 cm |
| VPE 2 Gewicht | 1,146 kg |
| VPE 3 Art | CAR |
| VPE 3 Menge | 8 |
| VPE 3 Höhe | 22,300 cm |
| VPE 3 Breite | 30,600 cm |
| VPE 3 Länge | 40,400 cm |
| VPE 3 Gewicht | 4,960 kg |

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACh-Verordnung | REACh-Deklaration |
| Frei von REACh-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| Garantie | 18 Monate |