Produktdatenblatt
Eigenschaften

450425
Zentralplatte für Ruftaster, aktivweiß glänzend, System M

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten System M
Ästhetischer Name	M-Arc M-Smart System M M-Star M-Plan M-Elegance M-Plan glass
Produkt- oder Komponententyp	Zentralplatte
Gerätedarstellung	Zentralplatte
Farbton	Aktivweiß (RAL 9016)

Zusatzmerkmale

Produktbestimmung	Rufschalter
Anzahl der Wippen	1
Befestigungsmodus	Durch Klemme
Material	Polykarbonat glänzend
Oberflächenbehandlung	Antibakteriell

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,5 cm
VPE 1 Breite	5,5 cm
VPE 1 Länge	5,5 cm
VPE 1 Gewicht	12,0 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	150
VPE 2 Höhe	18,5 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	2,67 kg
VPE 3 Art	BB1
VPE 3 Menge	5
VPE 3 Höhe	7,0 cm
VPE 3 Breite	7,2 cm
VPE 3 Länge	8,2 cm
VPE 3 Gewicht	68,0 g

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate