Produktdatenblatt
Eigenschaften

517740
Elektronisches Fernschaltrelais 1000W RENOVIERUNG grün



Hauptmerkmale

Baureihe	ELSO
Produkt- oder Komponententyp	Fernbedienungsrelais
Lasttyp	230 V Glühlampe: 1.000 W 230 V Halogenlampe: 1.000 W 230 V konventioneller Transformator: 1.000 W 230 V elektronischer Transformator: 1.000 W
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Stromaufnahme	33 mA
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	12 V AC - 20 - 30 %
Montagehalterung	DIN-Schiene
Farbe	Grün

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	9,1 cm
VPE 1 Breite	3,9 cm
VPE 1 Länge	3,9 cm
VPE 1 Gewicht	59,0 g
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	3360
VPE 2 Höhe	100 cm
VPE 2 Breite	80 cm
VPE 2 Länge	120 cm
VPE 2 Gewicht	188,16 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.