Produktdatenblatt
Eigenschaften

5440428
FED Kanal Endstück 101/34 weiß RAL9016
Typ:FED-ES10134



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman FED
Produkt- oder Komponententyp	Endstück
Installationssystem für die Verkabelung	Brüstungskanal für Einspeisung
Farbton	Weiß (NCS 0402-B91G)
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Material der Kabelkanäle	Aluminium
Dimension des Lichtwellenleiters	101 x 34 mm
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Material	Aluminium pulverbeschichtet
Länge	51 mm
Höhe	101 mm
Breite	34 mm

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20…60 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,200 cm
VPE 1 Breite	10,000 cm
VPE 1 Länge	11,400 cm
VPE 1 Gewicht	32,000 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months