Produktdatenblatt
Eigenschaften

629993
Schaltaktor UP/230/16, polarweiß



Hauptmerkmale

Baureihe	KNX
Produkt- oder Komponententyp	Schaltaktor
Bustyp	KNX
Anzahl der Kontakte	1

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	100 - 240 V
Netzwerkfrequenz	50 - 60 Hz
[In] Bemessungsstrom	16 A
Lasttyp	Halogenlampen: <= 1.700 W, 230 V AC Glühlampen: <= 1.173 W, 100 V AC Glühlampen: <= 2.700 W, 230 V AC Glühlampen: <= 2.817 W, 240 V AC Halogenlampen: <= 739 W, 100 V AC Halogenlampen: <= 1.773 W, 240 V AC Parallelkompensierte Leuchtstofflampe: <= 434 VA, 100 V AC Parallelkompensierte Leuchtstofflampe: <= 1.000 VA, 230 V AC Parallelkompensierte Leuchtstofflampe: <= 1.043 VA, 240 V AC Kapazitiv: , 10 A, 105 µF, 100 - 240 V AC

Montage

Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,2 cm
VPE 1 Breite	7,4 cm
VPE 1 Länge	7,4 cm
VPE 1 Gewicht	51,0 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	18,5 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	5,51 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate