Produktdatenblatt
Eigenschaften

A9A26869
Hilfsschalter iOF für iC60, 1 Wechsler, Anschlussklemmen oben

Hauptmerkmale

Produktbereich	Acti9
Produkt- oder Komponententyp	Hilfsschalter OF
Kurzbezeichnung des Geräts	iOF
Zusammensetzung der Signalkontakte	1 Wechslerkontakt
[In] Bemessungsstrom	DC-12 1 A bei 130 V, DC DC-12 1,5 A bei 60 V, DC DC-12 2 A bei 48 V, DC DC-12 6 A bei 24 V, DC AC-12 3 A bei 415 V, AC 50/60 Hz AC-12 6 A bei 240 V, AC 50/60 Hz
9-mm-Raster	1

Zusatzmerkmale

Montagemodus	Aufsteckbar
Montagehalterung	DIN-Schiene
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken	Unten: ja
Höhe	86 mm
Breite	9 mm
Tiefe	73 mm
Produktgewicht	32 g
Farbe	Weiß
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmenleiste1 Kabel(n) 0,5…2,5 mm² - flexibel Schraubklemmenleiste1 Kabel(n) 1…4 mm² - fest Schraubklemmenleiste2 Kabel(n) 2,5 mm² - fest Schraubklemmenleiste2 Kabel(n) 1,5 mm² - flexibel mit Aderendhülse
Drahtabisolierungslänge	10 mm
[M] Anzugsdrehmoment	1 Nm

Montage

Normen	EN/IEC 60947-5-1
Produktzertifizierungen	LCIE[RETURN]ASEFA[RETURN]KEMA[RETURN]ASTA
Schutzart (IP)	IP20 conforming to EN/IEC 60947-5-1
Verschmutzungsgrad	3 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Tropentauglichkeit	2 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-35…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40…85 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8 cm
VPE 1 Breite	2 cm
VPE 1 Länge	10 cm
VPE 1 Gewicht	46 g

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	120
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	6,35 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	960
VPE 3 Höhe	75 cm
VPE 3 Breite	60 cm
VPE 3 Länge	80 cm
VPE 3 Gewicht	52,66 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months