Produktdatenblatt
Eigenschaften

AF1VA410
Befestigungsschraube

Hauptmerkmale

Zubehör / Teilekategorie	Montagezubehör
Menge pro Satz	Satz à 100
Starterkomponente Star-Delta	Schraube mit unverlierbarer Unterlegscheibe

Zusatzmerkmale

Bauweise	Für Baugruppe
Kopfmontage	M4 x 10
ISO-Gewinde	M4
Motorleistung (kW)	110 KW 30 KW 63 KW 18,5 KW 37 KW 25 KW 11 KW 132 KW 4 KW 59 KW 147 KW 22 KW 75 KW 15 KW 5,5 KW 55 KW 7,5 kW
Typ des Motorstarters	Star-delta Starter
Montagehalterung	Asymmetrische DZ5-MB-Schiene Kombination AM1-ED-Schiene Omega AM1-DP-Schiene Omega AM1-DE-Schiene
Anzahl der Geräte	2
Produktmontage	Montageplatte Schiene
Produktgewicht	0,002 kg
Schraubenkopfform	Geschlitzt Sechskant
Mechanische Verriegelung Star-Delta	Ohne
Gewindelänge	10 mm
Geliefertes Zubehör	Unterlegscheibe

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	0,500 cm
VPE 1 Breite	0,500 cm
VPE 1 Länge	1,500 cm
VPE 1 Gewicht	1,600 g

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	1,000 cm
VPE 2 Breite	10,000 cm
VPE 2 Länge	15,000 cm
VPE 2 Gewicht	176,000 g
VPE 3 Art	S02
VPE 3 Menge	4500
VPE 3 Höhe	15,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	8,237 kg

Nachhaltigkeit

REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months