Produktdatenblatt
Eigenschaften

AK5PA2312S
Sammelschienenadapter, 25A, 3p+3N, +2 DIN-Schiene 6TE

Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Produktname	HK
Produkt- oder Komponententyp	Montageplatte
Beschreibung der Pole	3P + Nc
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)	25 A
I²t bei Aktivierung	200000 A².s
Anzahl von Kabeln	3 Kabel 4 mm² bei 105 °C 1 Kabel 1,5 mm²
Breite	106 mm
Höhe	190 mm
Tiefe	63 mm

Zusatzmerkmale

[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	690 V entspricht IEC 60439-1
9-mm-Raster	12
Produktgewicht	0,61 kg

Montage

Normen	IEC 60439
Produktzertifizierungen	LROS (Lloyds register of shipping)[RETURN]DNV[RETURN]UL[RETURN]CSA

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	9,100 cm
VPE 1 Breite	11,500 cm
VPE 1 Länge	23,800 cm
VPE 1 Gewicht	815,900 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	9
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	7,910 kg

Nachhaltigkeit

REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months