Produktdatenblatt
Eigenschaften

AP7900B
Rack PDU, Switched, 1HE, 15 A, 100/120 V, (8)5-15

Übersicht

Ausführung	This APC Switched Rack PDU power distribution unit has a wide range of standardized PDU features that increase network efficiency, manageability and functionality. The output and input connections are (8)5-15. Network management capabilities allow you to configure and manage rack PDUs from remote locations. It has has a local current monitoring display that gives a visible warning in case of an overload. The remote individual outlet control provides real-time monitoring of connected loads. It has a multi-tier user access that enables you to restrict unauthorized use of outlets. This rack has a single input power source making it easy to install.
Lieferzeit	Normalerweise auf Lager

Hauptmerkmale

Farbe	Schwarz
Produkt- oder Komponententyp	PDU
Typ der Stromverteilungseinheit	Geschaltet
Cord length	3,66 m
Anzahl der Kabel	1
Geliefertes Zubehör	Kabelhalterung(En) Horizontale Montagehalterungen Benutzerhandbuch Installationsanleitung

Zusatzmerkmale

Haupteingangsspannung	100 V 120 V
Höhe	4,4 cm
Breite	44,5 cm
Hauptausgangsspannung	120 V
Tiefe	10,8 cm
Produktgewicht	2,27 kg
Montageort	Vorne Rückseite
Montagepräferenz	No preference
Anschlussart der Eingänge	NEMA 5-15-polig
Montagemodus	Aufbau
Rack units	1U
Montageposition	Horizontal
[In] Bemessungsstrom	12 A
Zulässige Spannung	100…120 V
Eingangsstromgrenzen	15 A
Tragfähigkeit	1440 VA
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Outlet type and quantity	8 NEMA 5-15R

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Montage

Produktzertifizierungen	cUL-gelistet[RETURN]UL-gelistet
Normen	FCC Teil 15 Klasse A ICES-003
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0…45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0…95 %
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25…65 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0…95 %
Aufbewahrungshöhe	0,00…15240,00 m

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7 cm
VPE 1 Breite	34,3 cm
VPE 1 Länge	47 cm
VPE 1 Gewicht	3,45 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
Optimierte Energieeffizienz	Energieeffizientes Produkt
Take-back	Take-back program available

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz