Produktdatenblatt
Eigenschaften

AP7922B
Rack PDU, mit Schaltfunktion, 2 HE, 32 A, 230 V, (16)C13

Übersicht

Lieferzeit	Normalerweise auf Lager

Hauptmerkmale

Farbe	Schwarz
Produkt- oder Komponententyp	PDU
Typ der Stromverteilungseinheit	Geschaltet
Cord length	3,05 m
Anzahl der Kabel	1
Geliefertes Zubehör	Dokumentations-CD Installationsanleitung Rack-Montage-Halterungen

Zusatzmerkmale

Haupteingangsspannung	200 V 208 V 230 V
Höhe	8,9 cm
Breite	44,5 cm
Hauptausgangsspannung	230 V
Tiefe	11,4 cm
Produktgewicht	4,5 kg
Montageort	Vorne Rückseite
Montagepräferenz	No preference
Anschlussart der Eingänge	IEC 60309 32 A 2-polig + E
Montagemodus	Aufbau
Rack units	2U
Montageposition	Horizontal
Zulässige Spannung	220…240 V
Eingangsstromgrenzen	32 A
Tragfähigkeit	7360 VA
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Outlet type and quantity	16 IEC 60320 C13

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Montage

Produktzertifizierungen	CE[RETURN]GOST[RETURN]IRAM[RETURN]MIC[RETURN]VDE
Normen	EN 55022 Klasse A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0…45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0…95 %
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25…65 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0…95 %
Aufbewahrungshöhe	0,00…15240,00 m

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	14 cm
VPE 1 Breite	36,8 cm
VPE 1 Länge	50,8 cm
VPE 1 Gewicht	6,55 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
Optimierte Energieeffizienz	Energieeffizientes Produkt
Take-back	Take-back program available

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz