Produktdatenblatt
Eigenschaften

AR3140
NetShelter SX Netzwerkgehäuse mit schwarzen Seitenteilen, 42 HE, 750 mm breit x 1070 mm tief

Übersicht

Ausführung	NetShelter SX ist eine Linie von Netzwerkgehäusen innerhalb der herausragenden Rack-Familie von Schneider Electric mit verbesserter Unterstützung für Anwendungen mit hoher Leistungsdichte. Integrierte High-Density-Kabelmanager und die obere Abdeckplatte mit verbessertem Kabelzugang erleichtern die Organisation von großen Kabelbündeln. In Kombination mit dem Kit für einen seitlichen Luftstromkanal gewährleistet dieses Netzwerkgehäuse die vollständige Trennung von kühler Zuluft und warmer Abluft für große Switches und SAN-Direktoren.
Lieferzeit	Normalerweise auf Lager

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Rack enclosure
Anzahl der Rack-Einheiten	42U
Geliefertes Zubehör	Anreihvorrichtung Schlüssel Schlüsselgleiche Türen und Seitenteile Ausgleichsfüße Befestigungsmaterial Vorinstallierte Rollen Seitenteile Vertikale Kabelmanager

Abmessungen

Höhe	199,1 cm
Breite	75 cm
Tiefe	107 cm
Produktgewicht	155,95 kg
Farbe	Schwarz
Montagepräferenz	No preference
Montagemodus	Nicht Rack-montierbar
Montageort	Vorne Rückseite
Max. Montagetiefe	81,92 cm
Min. Montagetiefe	27,94 cm
Rack-Breite	19"
Beschriftung	14 Messgerät EIA-Montageschiene 16 Messgerät Vordertür 16 Messgerät Pfosten 16 Messgerät Rücktür 18 Messgerät Dach 18 Messgerät Seitenteile
Zulässige Dauerbelastung	1020,58 Kg dynamisch 1700,97 kg statisch

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Konformität

Normen	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	211,8 cm
VPE 1 Breite	85,09 cm
VPE 1 Länge	115,6 cm
VPE 1 Gewicht	168,18 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Take-back	Take-back program available

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	5 Jahre Reparatur oder Austausch