Produktdatenblatt
Eigenschaften

DF2FA100
Sicherungseinsatz NFC 22x58mm zylindrisch, aM 100A, ohne Anzeige

Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys - Sicherungslasttrennschalter
Produkt- oder Komponententyp	Schmelzsicherung
Kurzbezeichnung des Geräts	DF2
Betriebsbemessungsspannung Ue	500 V AC
Sicherungsgröße	22 x 58 mm
Sicherungstyp	NFC
Menge pro Satz	Satz à 10

Zusatzmerkmale

Nennstrom [In]	100 A 500 V
Sicherungskurve	AM
Produktgewicht	0,045 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,4 cm
VPE 1 Breite	11,8 cm
VPE 1 Länge	11,9 cm
VPE 1 Gewicht	53,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	2,4 cm
VPE 2 Breite	11,8 cm
VPE 2 Länge	11,9 cm
VPE 2 Gewicht	542,0 g
VPE 3 Art	S01
VPE 3 Menge	120
VPE 3 Höhe	15,0 cm
VPE 3 Breite	15,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	6,707 kg

Nachhaltigkeit

REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months