Produktdatenblatt
Eigenschaften

ELG175310
Zeitschaltuhr-Modul, perlweiß, JOY

Hauptmerkmale

Baureihe	ELSO
Ästhetischer Name	ELSO Joy
Produkt- oder Komponententyp	Zeitschalter
Gerätedarstellung	Mechanismus
Hauptfarbton	Weiß

Zusatzmerkmale

Typ der Technologie	Elektronisch
Funktion verfügbar	Zufallsgenerator Astro-Programm
Gehäusevariante	Oberfläche Einbau
Befestigungsmodus	Durch Klemme
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Kompatibilität der Eingänge	Drucktasten und elektronischer Einsatz
Mindest-Intervalldauer	1 min
Autonomie	6 h
Farbton	Weiß
Verwendungszweck des Steckers	Helligkeitssensor
Material	Polykarbonat glänzend

Montage

Oberflächenbeschaffenheit	Glänzend
Schutzart (IP)	IP20
Schutzart (IK)	IK02

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,3 cm
VPE 1 Breite	7,5 cm
VPE 1 Länge	7,5 cm
VPE 1 Gewicht	105,2 g

Nachhaltigkeit

REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate