Produktdatenblatt
Eigenschaften

IMT48001
Universalduebel TP4 12x60mm grün Thorsman 50Stck/Packung

Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produkt- oder Komponententyp	Wandstecker
Kurzbezeichnung des Geräts	TP
Bohrdurchmesser	12 Mm Beton 10 mm Dampfgehärteter Gasbeton
Minimale Bohrtiefe	65 mm
Schraubendurchmesser	8…10 mm
Material	PEHD (hochdichtes Polyethylen)

Zusatzmerkmale

Praktische Belastungsfähigkeit	Scherung: 3 kN für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 2 kN für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 6) Scherung: 0,5 kN für Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 0,25 kN für Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton (Sicherheitsfaktor: 6)
Praktische Belastungsfähigkeit	Scherung: 50 kg für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 25 kg für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 6) Scherung: 300 kg für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 200 kg für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 6)
Farbton	Grün
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-50…80 °C
Durchmesser	12 mm
Länge	60 mm

Montage

Menge pro Satz	Satz á 50
Verkauf je unteilbare Menge	10

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,200 cm
VPE 1 Breite	1,200 cm
VPE 1 Länge	6,000 cm
VPE 1 Gewicht	4,700 g
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	31500
VPE 2 Höhe	104,400 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	170,130 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate