Produktdatenblatt
Eigenschaften

LV848211
MCH Motorantrieb 100/130V AC für den MasterPact2/MTZ3 in Festeinbau

Hauptmerkmale

Baureihe	Masterpact
Kurzbezeichnung des Geräts	MCH
Produkt- oder Komponententyp	Motormechanismus
Geräteanwendung	Steuerung
Kompatible Produktfamilie	Masterpact Masterpact MTZ2 Masterpact Masterpact MTZ3

Zusatzmerkmale

Steuerungstyp	Standard
Montagemodus	Fixiert
[Uc] Steuerkreisspannung	100 - 130 V AC 50/60 Hz
Schwellenwert-Auslösespannung	0,85 - 1,1 Un
Max. Leistungsaufnahme in VA	180 VA
Überstromschutz	2 - 3 x In 0,1 s
Max. Ladezeit	4 s
Max. Betriebsfrequenz	<= 3 Zyklen pro Minute
Provided contact	Positionsmeldeschalterkontakt bei 240 V 10 A

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	12,6 cm
VPE 1 Breite	12,9 cm
VPE 1 Länge	22,9 cm
VPE 1 Gewicht	1,854 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.