Produktdatenblatt
Eigenschaften

MEG2151-0460
USA-Steckdosen-Einsatz, 15 A, aluminium, System M



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produktname	System M Inserts
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Zentralplatte
Standardabweichung des Ausgangs	Vereinigte Staaten
Produkt- oder Komponententyp	Steckdose

Zusatzmerkmale

Konfiguration der Ausgangspole	2P
Befestigung Geräteverdrahtung	Einbau
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Farbton	Aluminium
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemme
Oberflächenbehandlung	Lackiert
Bemessungsstrom	16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	127/230 V
Anzahl der Steckdosen	1

Montage

Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,8 cm
VPE 1 Breite	7,3 cm
VPE 1 Länge	7,3 cm
VPE 1 Gewicht	72,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	9,2 cm
VPE 2 Breite	17,4 cm
VPE 2 Länge	25,9 cm
VPE 2 Gewicht	848,0 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	40
VPE 3 Höhe	18,5 cm
VPE 3 Breite	30,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	3,8 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate