Produktdatenblatt
Eigenschaften

MEG2310-0619
SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Berührungsschutz, Steckklemmen, polarweiß, System M

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produktname	System M Inserts
Ästhetischer Name	M-Smart M-Arc M-Elegance M-Plan
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Zentralplatte
Standardabweichung des Ausgangs	Deutsch
Produkt- oder Komponententyp	Steckdose
Zusätzliche Informationen zur Steckdose	Verriegelt Mit Klappdeckel

Zusatzmerkmale

Konfiguration der Ausgangspole	2-polig + E
Befestigung Geräteverdrahtung	Einbau
Befestigungsmodus	Durch Schrauben und Krallen
Material	Duroplastisch
Farbton	Polarweiß (RAL 9010)
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Bemessungsstrom	16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
Anzahl der Steckdosen	1

Montage

Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,000 cm
VPE 1 Breite	9,400 cm
VPE 1 Länge	9,600 cm
VPE 1 Gewicht	88,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	9,700 cm
VPE 2 Breite	18,400 cm
VPE 2 Länge	27,800 cm
VPE 2 Gewicht	1,014 kg
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	40
VPE 3 Höhe	20,200 cm
VPE 3 Breite	30,800 cm

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

VPE 3 Länge	40,400 cm
VPE 3 Gewicht	4,426 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate