Produktdatenblatt
Eigenschaften

MEG3160-8719
Taster mit Orientierungslicht und N-Klemme, Wechsel 1-polig, polarweiß, AUFPUTZ

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten HD
Baureihe	Merten
Produktname	Aufputz
Produkt- oder Komponententyp	Wipptaster
Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt
Farbton	Polarweiß

Zusatzmerkmale

Schalterfunktion	1-polig 2-Wege
Stellglied	Wippe
Gehäusevariante	Oberfläche
Befestigungsmodus	Durch Schraube
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
Bemessungsstrom	10 AX
Anzahl der Wippen	1
Kontrolllampe	Positionsgeber
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemme
Material	Bruchfester Thermoplast

Montage

Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,6 cm
VPE 1 Breite	6,3 cm
VPE 1 Länge	6,3 cm
VPE 1 Gewicht	60,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	8,5 cm
VPE 2 Breite	16,8 cm
VPE 2 Länge	19,9 cm
VPE 2 Gewicht	676,0 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	60
VPE 3 Höhe	18,5 cm
VPE 3 Breite	30,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	4,46 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate