Produktdatenblatt
Eigenschaften

MEG3350-0403
Wippe mit rechteckigem Symbolfenster, schwarz matt, System M

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produkt- oder Komponententyp	Wippe
Sichtblendenbezeichnung	M-Pure M-Pure Decor M-Smart M-Plan M-Elegance
Farbton	Schwarz (RAL 9005)

Zusatzmerkmale

Anzahl der Wippen	1
Produktbestimmung	Für Schalter
Zusatzinformation Geräteverdrahtung	Mit Sichtfenster für die Beleuchtung Mit Öffnung für Linse/Symbol
Befestigungsmodus	Durch Klemme
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Oberflächenbehandlung	Gemalt
Beschriftung	Mit Symbolen
Material	Thermoplastisch
Höhe	55,5 mm
Breite	55,5 mm
Tiefe	25 mm
Schutzart (IK)	IK03
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,500 cm
VPE 1 Breite	5,600 cm
VPE 1 Länge	5,700 cm
VPE 1 Gewicht	18,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	6,100 cm
VPE 2 Breite	7,200 cm
VPE 2 Länge	9,700 cm
VPE 2 Gewicht	106,000 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	225
VPE 3 Höhe	20,100 cm
VPE 3 Breite	30,800 cm

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

VPE 3 Länge	40,600 cm
VPE 3 Gewicht	5,248 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Minimum percentage of recycled plastic content	44

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate