# Produktdatenblatt
## Eigenschaften

# MEG3718-8019
## Rollladentaster für Schließzylinder, polarweiß, AQUASTAR

### Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Baureihe | Merten HD |
| Produktname | Aquastar |
| Ästhetischer Name | Aquastar |
| Produkt- oder Komponententyp | Drucktaste |
| Gerätedarstellung | Vollständiger Mechanismus |
| Farbton | Polarweiß |

### Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| Schalterfunktion | 2-polig |
| Steuerungstyp | Schlüssel |
| Gehäusevariante | Oberfläche |
| Befestigungsmodus | Durch Schrauben |
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung | 250 V |
| Max. Schaltstrom | 10 A |
| Material | Polypropylen |

### Montage

| | |
|---|---|
| Schutzart (IP) | IP44 |

### Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 7,500 cm |
| VPE 1 Breite | 7,700 cm |
| VPE 1 Länge | 12,500 cm |
| VPE 1 Gewicht | 186,000 g |
| VPE 2 Art | CAR |
| VPE 2 Menge | 24 |
| VPE 2 Höhe | 19,400 cm |
| VPE 2 Breite | 31,300 cm |
| VPE 2 Länge | 40,100 cm |
| VPE 2 Gewicht | 4,784 kg |

### Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| REACh-Verordnung | REACh-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform mit Ausnahmen |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| Garantie | 18 Monate |