Produktdatenblatt
Eigenschaften

MEG3755-8019
Rollladentaster, 1-polig, polarweiß, AQUASTAR

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten HD
Produktname	Aquastar
Ästhetischer Name	Aquastar
Produkt- oder Komponententyp	Drucktaste
Gerätedarstellung	Vollständiger Mechanismus
Farbton	Polarweiß

Zusatzmerkmale

Schalterfunktion	1-polig
Steuerungstyp	Wippe
Verriegelungsart	Elektrisch und mechanisch
Gehäusevariante	Oberfläche
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
Max. Schaltstrom	10 A
Material	Polypropylen

Montage

Schutzart (IP)	IP44

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,0 cm
VPE 1 Breite	7,3 cm
VPE 1 Länge	8,3 cm
VPE 1 Gewicht	129,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	6,7 cm
VPE 2 Breite	17,4 cm
VPE 2 Länge	37,6 cm
VPE 2 Gewicht	1,39 kg
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	40
VPE 3 Höhe	18,5 cm
VPE 3 Breite	30,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	5,97 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate