Produktdatenblatt
Eigenschaften

MEG4011-3603
M-Pure-Rahmen, 1fach mit Beschriftungsträger, schwarz matt, M-Pure

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Ästhetischer Name	M-Pure
Produkt- oder Komponententyp	Abdeckrahmen

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Anzahl der Reihen	1fach
Installationsrichtung	Horizontal/vertikal
Farbton	Schwarz (RAL 9005)
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Oberflächenbehandlung	Gemalt
Material	Thermoplastisch
Schutzart (IK)	IK03
Schutzart (IP)	IP20
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25…50 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5…50 °C
Höhe	90 mm
Breite	90 mm
Tiefe	12 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,600 cm
VPE 1 Breite	8,200 cm
VPE 1 Länge	8,300 cm
VPE 1 Gewicht	20,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	2
VPE 2 Höhe	2,700 cm
VPE 2 Breite	9,100 cm
VPE 2 Länge	9,400 cm
VPE 2 Gewicht	50,000 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	176
VPE 3 Höhe	20,300 cm
VPE 3 Breite	30,500 cm
VPE 3 Länge	40,300 cm
VPE 3 Gewicht	4,944 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Minimum percentage of recycled plastic content	85

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate