Produktdatenblatt
Eigenschaften

MEG4020-6552
D-Life Metall Rahmen, 2fach, Moccametallic



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Ästhetischer Name	D-Life
Produkt- oder Komponententyp	Abdeckrahmen

Zusatzmerkmale

Anzahl der Reihen	2fach
Farbton	Mokka
Oberflächenbeschaffenheit	Metallisch
Oberflächenbehandlung	Lackiert
Material	Zamak
Schutzart (IP)	IP20
Höhe	84 mm
Breite	161,4 mm
Tiefe	12 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,100 cm
VPE 1 Breite	9,800 cm
VPE 1 Länge	24,600 cm
VPE 1 Gewicht	166,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	58
VPE 2 Höhe	30,700 cm
VPE 2 Breite	34,100 cm
VPE 2 Länge	41,100 cm
VPE 2 Gewicht	10228,000 kg

Nachhaltigkeit

REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate