Produktdatenblatt
Eigenschaften

MEG4031-3619
M-Pure-Rahmen, 3fach mit Beschriftungsträger, waagerechte Montage, polarweiß,

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Ästhetischer Name	M-Pure
Produkt- oder Komponententyp	Abdeckrahmen

Zusatzmerkmale

Anzahl der Reihen	3fach
Farbton	Polarweiß (RAL 9010)
Oberflächenbeschaffenheit	Glänzend
Material	Thermoplastisch
Schutzart (IP)	IP20
Höhe	90 mm
Breite	234 mm
Tiefe	12 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,500 cm
VPE 1 Breite	9,300 cm
VPE 1 Länge	24,700 cm
VPE 1 Gewicht	48,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	2
VPE 2 Höhe	3,600 cm
VPE 2 Breite	9,800 cm
VPE 2 Länge	23,800 cm
VPE 2 Gewicht	116,000 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	64
VPE 3 Höhe	20,000 cm
VPE 3 Breite	30,300 cm
VPE 3 Länge	41,100 cm
VPE 3 Gewicht	4,254 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate