Produktdatenblatt
Eigenschaften

MEG4040-3619
M-Pure-Rahmen, 4fach, polarweiß, M-Pure



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Ästhetischer Name	M-Pure
Produkt- oder Komponententyp	Abdeckrahmen

Zusatzmerkmale

Anzahl der Reihen	4fach
Farbton	Polarweiß (RAL 9010)
Oberflächenbeschaffenheit	Glänzend
Material	Thermoplastisch
Schutzart (IP)	IP20
Höhe	90 mm
Breite	306 mm
Tiefe	12 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,200 cm
VPE 1 Breite	8,300 cm
VPE 1 Länge	29,600 cm
VPE 1 Gewicht	50,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	2
VPE 2 Höhe	2,700 cm
VPE 2 Breite	9,900 cm
VPE 2 Länge	31,800 cm
VPE 2 Gewicht	146,000 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	44
VPE 3 Höhe	30,600 cm
VPE 3 Breite	33,900 cm
VPE 3 Länge	40,600 cm
VPE 3 Gewicht	3,660 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Cradle to Cradle	Silber
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate