Produktdatenblatt
Eigenschaften

MEG4530-0000
UAE-Einsatz 8 Kat 6A iso



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten inserts
Produktname	Flush-Mounted Inserts
Produkt- oder Komponententyp	Datenbuchse
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Gehäusevariante	Einbau

Zusatzmerkmale

Befestigungsmodus	Durch Schrauben und Krallen
Anschlusstyp	RJ45
Anzahl der Steckdosen	1
Installationsrichtung	Schräg
Zusätzliche Informationen zur Steckdose	Geeignet für einen Stecker Verwendbar im Design
Typ der Datensteckdose	RJ45 -Kat..6 A
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,600 cm
VPE 1 Breite	7,600 cm
VPE 1 Länge	7,600 cm
VPE 1 Gewicht	132,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	20,300 cm
VPE 2 Breite	31,400 cm
VPE 2 Länge	41,000 cm
VPE 2 Gewicht	6,992 kg

Nachhaltigkeit

REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate