Produktdatenblatt
Eigenschaften

MEG4564-6034
Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Schriftfeld und Staubschutzschieber, Anthrazit, System Design

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produktname	System D Inserts
Produkt- oder Komponententyp	Abdeckplatte
Produktbestimmung	Datenbuchse
Farbton	Anthrazitfarben (RAL 7024)

Zusatzmerkmale

Befestigungsmodus	Durch Klipse
Anzahl der Steckdosen	2
Abdeckungstyp	Deckel Etikettenhalter
Material	Thermoplastisch
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Schutzart (IP)	IP20
Breite	71 mm
Höhe	71 mm
Tiefe	23 mm
Umgebungseigenschaften	Staubbeständig

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,500 cm
VPE 1 Breite	8,300 cm
VPE 1 Länge	9,300 cm
VPE 1 Gewicht	16,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	7,600 cm
VPE 2 Breite	7,900 cm
VPE 2 Länge	12,500 cm
VPE 2 Gewicht	112,000 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	120
VPE 3 Höhe	19,800 cm
VPE 3 Breite	31,500 cm
VPE 3 Länge	40,300 cm
VPE 3 Gewicht	3,072 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate