Produktdatenblatt
Eigenschaften

MEG4566-0003
Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack, schwarz/gelb



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produkt- oder Komponententyp	Zentralplatte
Gerätedarstellung	With fixing frame
Farbton	Schwarz (RAL 9005)

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Produktbestimmung	Universal-Keystone-Steckverbinder
Anschlusstyp	RJ45
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Anzahl der Steckdosen	2
Installationsrichtung	Gerade
Material	Thermoplastisch
Höhe	71 mm
Breite	71 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,100 cm
VPE 1 Breite	7,200 cm
VPE 1 Länge	7,200 cm
VPE 1 Gewicht	24,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	8,800 cm
VPE 2 Breite	8,900 cm
VPE 2 Länge	12,700 cm
VPE 2 Gewicht	162,000 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	90
VPE 3 Höhe	19,600 cm
VPE 3 Breite	30,300 cm
VPE 3 Länge	40,100 cm
VPE 3 Gewicht	3,308 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate