Produktdatenblatt
Eigenschaften

MEG5760-6035
Raumtemperaturregler 230V mit Schalter und Zentralplatte, Lotosweiß, System Design

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produktname	System D Inserts
Produkt- oder Komponententyp	Thermostat
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte
Farbton	Lotosweiß (RAL 9003)

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Geräteanwendung	Raum
Typ der Technologie	Elektromechanisch
Produktspezifische Anwendung	Heizung
Funktion verfügbar	Mit Temperaturreduzierung Mit thermischer Rückkopplung Mit Bimetall-Sensor
Hysterese	0,5 K
Art und Zusammensetzung der Kontakte	1 S
[In] Bemessungsstrom	10 A (bei ohmscher Last Last) 4 A (bei induktiver Last Last) cos phi = 0,6
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V
Netzwerktyp	AC
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Material	Thermoplastisch
Schutzart (IP)	IP20
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	47 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,700 cm
VPE 1 Breite	7,700 cm
VPE 1 Länge	7,700 cm
VPE 1 Gewicht	88,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	40
VPE 2 Höhe	19,900 cm
VPE 2 Breite	30,700 cm
VPE 2 Länge	40,800 cm
VPE 2 Gewicht	3,924 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate