Produktdatenblatt
Eigenschaften

MGN02163
Sicherungs-Lasttrennschalter D02, 1P, 63A

Hauptmerkmale

Baureihe	Acti9
Produktname	Acti 9 D0
Produkt- oder Komponententyp	Sicherungslasttrennschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	D02
Beschreibung der Pole	1P
Anzahl der geschützten Pole	1
Nutzungskategorie	AC-22A entspricht IEC 60947-3 DC-22A entspricht IEC 60947-3

Zusatzmerkmale

Nennstrom [In]	63 A
Sicherungskurve	AM GG
Sicherungsgröße	15 x 36 mm
Code der Sicherungsgröße	D02
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230-400 V AC 50/60 Hz 48 V DC
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	400 V
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Montagemodus	Fixiert
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
9-mm-Raster	3
Höhe	88 mm
Breite	27 mm
Tiefe	68 mm
Mechanische Lebensdauer	8500 Zyklen öffnen-schließen
Elektrische Lebensdauer	1500 Zyklen
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmenleisten1,5…35 Mm² fest Schraubklemmenleisten1,5…25 Mm² flexibel Schraubklemmenleisten1,5…25 mm² flexibel mit Kabelende
Drahtabisolierungslänge	14 mm
[M] Anzugsdrehmoment	3 Nm

Montage

Normen	EN 60947-1 IEC 60269-1 EN 60947-3 IEC 60269-3 IEC 60947-1 IEC 60947-3
Gütesiegel	VDE
Schutzart (IP)	IP20
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5…40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25…55 °C

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,7 cm
VPE 1 Breite	7,5 cm
VPE 1 Länge	9,0 cm
VPE 1 Gewicht	136,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	8,5 cm
VPE 2 Breite	9,8 cm
VPE 2 Länge	33,5 cm
VPE 2 Gewicht	1,64 kg
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	72
VPE 3 Höhe	30,0 cm
VPE 3 Breite	30,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	10,296 kg

Nachhaltigkeit

REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months