Produktdatenblatt
Eigenschaften

MTN663529
Spannungsversorgung REG, AC 24 V/1 A , lichtgrau



Hauptmerkmale

Baureihe	KNX
Produkt- oder Komponententyp	Stromversorgung
Netzwerktyp	AC

Zusatzmerkmale

Einsatzbedingungen	Sonstiges Gerät KNX Gerät
Montagehalterung	DIN-Schiene
Nennbetriebsleistung in W	24 W
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung	207 - 253 V AC 50/60 Hz
Ausgangsstrom	1 A
Ausgangsspannung	24 V
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Höhe	66,5 Mm 93 mm
Breite	87,5 mm
Tiefe	66,5 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8,0 cm
VPE 1 Breite	12,4 cm
VPE 1 Länge	15,8 cm
VPE 1 Gewicht	795,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	8,41 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months