Produktdatenblatt
Eigenschaften

NSYCR250W230VV
ClimaSys-Widerstandsheizung, Lüfter 250W, 230V Aluminium

Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	ClimaSys CR
Produkt- oder Komponententyp	Widerstandsheizung mit Lüfter
Kompatible Produktfamilie	Prisma P Prisma G
Leistungsbereich	250 W
Eingangsspannung	230 V AC 50/60 Hz

Zusatzmerkmale

Betriebsposition	Vertikal
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40…70 °C
Schutzart (IP)	IP20
Produktzertifizierungen	VDE[RETURN]UL
Material	Gehäuse: extrudiertes Aluminium
Höhe	200 mm
Breite	100 mm
Tiefe	100 mm
Einsatzbedingungen	Luftdicht verschlossenes Gehäuse Heizungen müssen mit einem Wärmeregler installiert werden Elektrischer Schutz wird benötigt
Befestigungsmodus	Durch Klipse
Montagehalterung	35 mm DIN-Schiene

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	9,000 cm
VPE 1 Breite	11,500 cm
VPE 1 Länge	21,500 cm
VPE 1 Gewicht	1,104 kg
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	7,283 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	24
VPE 3 Höhe	45,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	41,132 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months