Produktdatenblatt
Eigenschaften

NSYCRS25W240V
CRS ULTRADUENNE Heizung 25W 240V 130X250MM

Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	ClimaSys CR
Produkt- oder Komponententyp	Ultradünne Widerstandsheizung
Leistungsbereich	25 W
Eingangsspannung	240 V AC 50/60 Hz
Elektrische Verbindung	Kabel Länge: 2 m

Zusatzmerkmale

Betriebsposition	Vertikal Horizontal
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-60…70 °C
Temperatureinstellungsbereich	-40…70 °C
Material	Silikonkautschuk
Höhe	Extern: 110 mm
Breite	Extern: 230 mm
Tiefe	Extern : 1,6 mm
Geräteaufbau	6 Selbstklebende Klettpads 6 Kunststoff-Abstandshalter 4 Telequick-Muttern 4 Klippmuttern Befestigungszubehör
Einsatzbedingungen	Heizungen müssen mit einem Wärmeregler installiert werden Luftdicht verschlossenes Gehäuse Elektrischer Schutz wird benötigt
Befestigungsmodus	Durch 4 Schrauben
Montagehalterung	Standard-Montageplatte DIN-Schiene Selbstklebendes Klettband Telequick-Befestigungsplatte

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,5 cm
VPE 1 Breite	25,5 cm
VPE 1 Länge	28 cm
VPE 1 Gewicht	302 g

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months