Produktdatenblatt
Eigenschaften

NSYDBN2520
Stahlgehäuse 256x206x93 niedrig

Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial SDB
Geräteanwendung	Mehrzweck
Produkt- oder Komponententyp	Abzweigdose
Gehäusetyp	Leergehäuse
Art der Frontabdeckung	Niedrige Plattenabdeckung
Farbe	Hellgrau (RAL 7035)

Zusatzmerkmale

Gehäuse-Nennhöhe	256 mm
Gehäuse-Nennbreite	206 mm
Gehäuse-Nenntiefe	93 mm
Gehäusemontage	Wandmontage
Geräteaufbau	1 Gehäuse 1 Abdeckung 1 Abdeckschraube
Befestigung der Abdeckung	Screw
Material	Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Epoxid-Polyester-Pulver
Produktgewicht	1,79 kg

Montage

Normen	IEC 62208
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK07 conforming to IEC 62262

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	12,000 cm
VPE 1 Breite	23,500 cm
VPE 1 Länge	28,000 cm
VPE 1 Gewicht	1,775 kg
VPE 2 Art	PAM
VPE 2 Menge	24
VPE 2 Höhe	45,000 cm
VPE 2 Breite	100,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	55,600 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate