Produktdatenblatt
Eigenschaften

NSYDLM240
Modularer Rahmen DLM-Typ für Gehäuse SPACIAL WM, 234 Module, H1000xB800mm.

Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Zubehör / Teilekategorie	Montagezubehör
Anwendung	Mehrzweck Modulare Verteileranwendung
Produkt- oder Komponententyp	Gehäuse
Kurzbezeichnung des Geräts	DLM
Für die Nennmaße des Gehäuses	-
Montageort	Vorderseite des Gehäuses Stufenschieber
Kompatible Produktfamilie	Spacial Spacial S3D Spacial Spacial S3X Spacial Spacial CRN
Geräteaufbau	1 Gehäuse-Struktur 2 Abschlussabdeckung 1 Neutralleiter/Erdungsband 2 x 16 mm² 5 x 6 mm² 6 Frontplatten mit 35 mm DIN-Schiene
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Material	Stahl
Farbe	Frontplatte: grau (RAL 7035)
Oberflächenbeschaffenheit	Polyesterpulver
Befestigungsmodus	Durch Befestigungselement - vorne und hinten mit Halterungen Ort
Anpassung	In Höhe von 40 bis 85 mm für DIN-Schiene
Anzahl der horizontalen Reihen	6
Gesamtzahl der 18-mm-Module	240
Typ der Frontplatte	Platten mit und ohne Ausschnitte
Anzahl der Ausschnitte	6 Aussparungen
Höhe	953 mm
Breite	755 mm
Tiefe	101,5 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	11,000 cm
VPE 1 Breite	76,500 cm
VPE 1 Länge	97,000 cm
VPE 1 Gewicht	13,427 kg
VPE 2 Art	PAM
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	160,000 cm
VPE 2 Breite	100,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	147,270 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months