Produktdatenblatt
Eigenschaften

NSYRCK42
Spacial SF/SM-19"-Festrahmen, 2000mm

Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Zubehör / Teilekategorie	Montagezubehör
Produkt- oder Komponententyp	19-Zoll-Rack
Anwendung	Elektronische Anwendung
Für die Nennmaße des Gehäuses	-H: 2000 mm
Rack-Typ	Fixiert
Montageort	Auf Gehäusestruktur
Montagehalterung	19"-Halterungsbügel, fest installiert
Kompatible Produktfamilie	Spacial Spacial SF 5G Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM
Geräteaufbau	Befestigungselemente 2 Stütze
Menge pro Satz	Satz à 1
Anzahl der 19-Zoll-Einheiten	42

Zusatzmerkmale

Material	Stahl
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse
Oberflächenbeschaffenheit	Verzinkt
Befestigungsmodus	Durch Befestigungselement
Anpassung	Tiefenverstellbar in Schritten à 25 mm
Zulässige Dauerbelastung	400 kg
Höhe	2000 mm
Tiefe	45 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6 cm
VPE 1 Breite	11,5 cm
VPE 1 Länge	190 cm
VPE 1 Gewicht	5,472 kg
VPE 2 Art	P2M
VPE 2 Menge	40
VPE 2 Höhe	36 cm
VPE 2 Breite	200 cm
VPE 2 Länge	120 cm
VPE 2 Gewicht	251 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months