Produktdatenblatt
Eigenschaften

TSXESPPM001
Encoder-Splitter für PacDrive M, Kabellänge 1m

Hauptmerkmale

Baureihe	Preventa Sicherheitstechnik
Zubehör / Teiletyp	Verbindungsleitung
Zubehör / Teilekategorie	Verkabelungszubehör
Zubehör / Zielkategorie	Antrieb MC4 Sicheres Modul zur Geschwindigkeitsüberwachung

Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	PacDrive M XPSMCMEN0...
Kabellänge	1 m
Elektrische Verbindung	Stecker: Buchse SUB-D 9, geschirmt, abgewinkelt für PacDrive M Motor Stecker: Stecker SUB-D 9, geschirmt, abgewinkelt für PacDrive M Antrieb Stecker: RJ45, gerade für XPSMCMEN0...
AWG-Messgerät	AWG 24
Kategorie des Kommunikationsnetzwerkes	5e
Kabeltyp	Verdrillte ungeschirmte Kabelpaare Kabel: rot
Produktgewicht	0,11 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,0 cm
VPE 1 Breite	19,0 cm
VPE 1 Länge	19,0 cm
VPE 1 Gewicht	154,0 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	1,909 kg

Nachhaltigkeit

REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate