Produktdatenblatt
Eigenschaften

VW3M3805R010
CANopen Kabel, RJ45-Stecker, 9polig Sub-D Buchse mit Leitungsabschluss, 1 m

Hauptmerkmale

Baureihe	CANopen
Kompatible Produktfamilie	Modicon LMC058 Lexium 28 Modicon M238 Lexium SD3 Modicon M258 Magelis XBT GC, GT/GK mit Regelung
Bustyp	CANopen
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Zubehör / Teiletyp	Verbindungsleitung
Produkt- oder Komponententyp	CANopen- Kabel, vorkonfektioniert
Zubehör / Zielkategorie	CANopen Bus

Zusatzmerkmale

Kabellänge	1 m
Elektrische Verbindung	2 Stecker
Anschlusstyp	1 RJ45 1 Buchse SUB-D 9 mit integriertem Abschlusswiderstand
Produktgewicht	0,077 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,000 cm
VPE 1 Breite	13,000 cm
VPE 1 Länge	18,000 cm
VPE 1 Gewicht	70,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	7,758 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	800
VPE 3 Höhe	75,000 cm
VPE 3 Breite	60,000 cm
VPE 3 Länge	80,000 cm
VPE 3 Gewicht	70,064 kg

Nachhaltigkeit

REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months