Produktdatenblatt
Eigenschaften

XVMB2R6A5GSB
Signalsäule ohne Buzzer+3 Leuchteinheiten, Ø 45mm, 24 V AC/DC

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XVM
Produkt- oder Komponententyp	Vormontierte und vorverdrahtete Anzeigeleiste
Typ der Anzeigeeinheit	3 beleuchtete Einheiten
Komponentenname	XVM
Lichtquelle	Rot BlitzröhreBlitzlicht Signalübermittlung Orange superhelle LED mit BA 15d Sockel Blitzlicht Signalübermittlung Grün superhelle LED mit BA 15d Sockel stetig leuchtend Signalübermittlung
Lampenfassungsfarbe	Grün/orange (blinkend)/rot (blinkend)
[UH,nom] Nennhilfsspannung	24 V AC/DC
Typ der Anzeigeeinh.-Basis	Sockel ohne Summer
Montagemodus	Vertikal

Zusatzmerkmale

Bausatz-Zusammensetzung	Kunststoffbefestigungsplatte Abdeckung Aluminium-Halterohr Grundelement
Montagedurchmesser	45 mm
Anschlüsse - Klemmen	Anschlussleitungen, 1 x 0,325 mm² (AWG 22)
Beschriftung	CE
Montagehalterung	Aluminium Schlauch
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	250 V entspricht IEC 60947-1
Nennspannungsgrenze	0,85 - 1,1 Un entspricht IEC 60947-5-1
Leistungsaufnahme	140 mA auf Blitzröhreneinheit AC 98 mA auf Blitzröhreneinheit DC 45 mA auf blinkende LED-Einheit 43 mA auf dauernd leuchtende LED-Einheit
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	4 kV entspricht IEC 60947-1
Leuchtdichte	900 cd/m² für LED-Leuchtelement
Blinkfrequenz	1 Hz mit Blink- LED-Einheit 0,8 Hz mit Blitzentladeröhreneinheit
Produktgewicht	0,456 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP42 vertikale Lage entspricht IEC 60529
Produktzertifizierungen	CCC
Normen	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10…50 °C
Überspannungskategorie	Klasse I entspricht IEC 60947-1 Klasse I entspricht IEC 60947-5-1 Klasse I entspricht IEC 61140
Beschichtung	TC

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,5 cm
VPE 1 Breite	8,5 cm
VPE 1 Länge	54 cm
VPE 1 Gewicht	585 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months

Vormontierte und vorverkabelte Signalsäule mit Befestigungseinheit für vertikale Montage (Stützrohr + Metallklammer)

Abmessungen

Die folgende Abbildung zeigt die maximale Konfiguration des Produkts. Wählen Sie die Anzahl der Stufen entsprechend den Produktkenndaten, um die Abmessung b2 zu erhalten.



(1) Basiseinheit mit oder ohne Summer.

Anzahl Leuchtelemente	b2 in mm	b2 in in.
1 Element	383	15.08
2 Elemente	448	17.64
3 Elemente	513	20.20
4 Elemente	578	22.76

Vormontierte und vorverkabelte Signalsäule

Drahtfarben

4. Leuchtelement: gelber Draht
3. Leuchtelement: grüner Draht
2. Leuchtelement: weißer Draht
1. Leuchtelement: blauer Draht
Gemeinsamer Leiter: schwarzer Draht
Summer (wenn in Basiseinheit integriert): grauer Draht