Produktdatenblatt
Eigenschaften

XZCB4L0025
PVR-Kabel, 4x0,5mm2, 25m Kabel

Hauptmerkmale

Zubehör / Teiletyp	Kabel

Zusatzmerkmale

Zubehör / Teilebezeichnung	Blankes Kabel
Zubehör / Teilekategorie	Verkabelungszubehör
Kabellänge	25 m
Material	PvR (PVC/NBR) Kabelummantelung
Farbe	Matt-schwarz
Kabel-Querschnitt	0,5 mm²
Gesamtzahl der Drähte	4
Kabelisolierung	PVC
Flammenfestigkeit	Klasse C2 entspricht NF C 32-070
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	300 V
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	2000 V entspricht NF C 32-201-1
Biegeradius	Min. 3 x Außendurchmesser
Zugfestigkeit	10…35 N/mm²
Härte	70 Stützen A (Toleranz: +/-5)
Produktgewicht	1,115 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-35…90 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40…100 °C
Umgebungseigenschaften	Lösungsmittelbeständig bei 90 °C Ohne Formtrennmittel Synthische Öle bei 90 °C Mineralölbeständig bei 90 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,000 cm
VPE 1 Breite	24,000 cm
VPE 1 Länge	25,000 cm
VPE 1 Gewicht	1,133 kg
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	30 cm

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	9,700 kg

Nachhaltigkeit

REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months