Produktdatenblatt
Eigenschaften

ZA2BS934
Vorsatz Not-Aus-Schalter Ø 30mm, Schlüsselentriegelung, Ø 22, rot

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XAC
Produkt- oder Komponententyp	Frontelement für Not-Aus-Drucktaster
Verkauf je unteilbare Menge	1

Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	XACA..
Montageort	Vorderseite des Gehäuses
Überspannungskategorie	Klasse II entspricht IEC 61140
Produktgewicht	0,06 kg
Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe	Rot
Beschriftung	Unbeschriftet

Montage

Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25…70 °C
Normen	UL 508 EN/IEC 60947-5-5 CSA C22.2 Nr. 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60204-32
Vibrationsfestigkeit	15 Gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,200 cm
VPE 1 Breite	5,200 cm
VPE 1 Länge	10,100 cm
VPE 1 Gewicht	71,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	6,500 cm
VPE 2 Breite	15,000 cm
VPE 2 Länge	18,000 cm
VPE 2 Gewicht	722,000 g
VPE 3 Art	S01
VPE 3 Menge	40
VPE 3 Höhe	15,000 cm
VPE 3 Breite	15,000 cm

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	3,027 kg

Nachhaltigkeit

REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate