# Produktdatenblatt
## Eigenschaften

# ZA2BS944
## Vorsatz Not-Aus-Schalter Ø 40mm, Schlüsselentriegelung, Ø 22, rot

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Baureihe | Harmony XAC |
| Produkt- oder Komponententyp | Frontelement für Not-Aus-Drucktaster |
| Verkauf je unteilbare Menge | 1 |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktkompatibilität | XACA.. |
| Montageort | Vorderseite des Gehäuses |
| Überspannungskategorie | Klasse II entspricht IEC 61140 |
| Betriebsprofil | Rot Pilz Ø 40 mm |
| Produktgewicht | 0,065 kg |
| Beschriftung | Unbeschriftet |

## Montage

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40…70 °C |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -25…70 °C |
| Schutzart (IK) | IK08 |
| Normen | UL 508<br>CSA C22.2 Nr. 14<br>IEC 60947-5-5<br>IEC 60947-5-1<br>IEC 60204-32<br>IEC 62262 |
| Vibrationsfestigkeit | 15 Gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6 |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 4,000 cm |
| VPE 1 Breite | 4,000 cm |
| VPE 1 Länge | 9,000 cm |
| VPE 1 Gewicht | 73,000 g |
| VPE 2 Art | BB1 |
| VPE 2 Menge | 10 |
| VPE 2 Höhe | 10,000 cm |
| VPE 2 Breite | 13,000 cm |
| VPE 2 Länge | 16,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 746,000 g |
| VPE 3 Art | S01 |
| VPE 3 Menge | 40 |
| VPE 3 Höhe | 15,000 cm |

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

| | |
|---|---|
| VPE 3 Breite | 15,000 cm |
| VPE 3 Länge | 40,000 cm |
| VPE 3 Gewicht | 3,122 kg |

## Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| REACh-Verordnung | REACh-Deklaration |
| Frei von REACh-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| Garantie | 18 Monate |