Produktdatenblatt
Eigenschaften

ZA2BV07
Frontelement, Kalotte, Ø 22, transparent

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony
Produkt- oder Komponententyp	Frontelement für Leuchtmelder
Produktspezifische Anwendung	Für Glühlampe
Kappe/ Betätigungselement oder Linsenfarbe	Klar

Zusatzmerkmale

Mechanische Lebensdauer	1000000 Zyklen
Produktgewicht	0,015 kg
Kompatibilitätscode	ZA2B

Montage

Normen	EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 14
Beschichtung	TH
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40…70 °C
Vibrationsfestigkeit	15 Gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit	100 gn entspricht IEC 60068-2-27
Schutzklasse für Stromschläge	Klasse II entspricht IEC 61140
Überspannungskategorie	Klasse II entspricht IEC 61140
Schutzart (IP)	IP65 conforming to IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 conforming to EN 50102

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,0 cm
VPE 1 Breite	3,0 cm
VPE 1 Länge	3,8 cm
VPE 1 Gewicht	16,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	4,0 cm
VPE 2 Breite	16,0 cm
VPE 2 Länge	16,0 cm
VPE 2 Gewicht	166,0 g
VPE 3 Art	S02
VPE 3 Menge	100
VPE 3 Höhe	15,0 cm
VPE 3 Breite	30,0 cm

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	1,876 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months